数据信息页

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。 这些电缆具有下列组成部分:
• 厂商的PLC接插件。
• 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽)， 截面积为 0.14 mm² 或 0.25 mm²。
• 扁平电缆接头、 SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

通用订货数据

订货号	2732160030
类型	PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M
GTIN (EAN)	4099986602144
数量	1 items

数据信息页

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

净重	449 g

通用参数

电缆长度	3 m	适用于	模拟信号
基础材料	PVC	电缆	电缆 LiYCY
接口联接器	SUB-D FEMALE 25P	最小回路数	20回路
电缆外径	8.7 - 1 mm	PLC 侧接联接器	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P
导线压接面积	0.25 mm²		

电气数据

最大总电流	0.125 A	每路允许的最大电流	1 A
导线电阻	≤ 80 mΩ/m	工作电压	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC
电容（线芯/线芯）	300 pF/m	电容（线芯/屏蔽）	300 pF/m

额定数据 UL

最大总电流	0.125 A

分类

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		