

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

版本	系统电缆, M12 L 编码 – IP 67 直型插座, PushPull 电源, PUR, 5 m
订货号	2732640050
类型	IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X
GTIN (EAN)	4064675022022
数量	1 items
交货状态	已取消
有效期	2024-02-27T00:00:00+01:00

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	5 m	长度 (英寸)	196.8504 inch
净重	500 g		

温度

存储温度	工作温度	-25 °C...75 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆专用标准

护套材料标准 20939 (80 °C / 600 V)

通用标准

连接器标准	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
-------	--

标准

护套材料标准	20939 (80 °C / 600 V)	连接器标准	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-2-111
--------	-----------------------	-------	--

电气特性

额定电压	24 V	额定电流	16 A
------	------	------	------

右插头

插头, 右	PushPull Power, IP67, 孔式 端头, 笔直, 插头, 镀锌, 不带 屏蔽
-------	--

左插头

插头, 左	M12, L-编码, IP67, 针式端 头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏 蔽
-------	---

插头

插头, 右	PushPull Power, IP67, 孔式 端头, 笔直, 插头, 镀锌, 不带 屏蔽	插头, 左	M12, L-编码, IP67, 针式端 头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏 蔽
-------	--	-------	---

IE-CSPD5UD0050LSSVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

电缆的机械和材料属性

卤素	不	加速度	5 m/s ²
最小弯曲半径, 多次	7.5 x 电缆直径	最小弯曲半径, 单次	4 x 电缆直径

电缆结构


护套颜色	银灰色	截面积	5*1,5 mm ²
屏蔽	不带屏蔽	接线数量	5
绝缘	PP	最大护套直径	8.2 mm
最小护套直径	7.8 mm	护套材料	PUR
颜色编码	棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 粉色		

分类

ETIM 8.0	EC003248	ETIM 9.0	EC003248
ETIM 10.0	EC003248	ECLASS 14.0	27-06-01-05
ECLASS 15.0	27-06-01-05		

附件

空白



TM-I 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。

- 在轨道交通行业中得到广泛认可和应用。

- 可以与标记套和标签一起使用。

- 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	TM-I 12 MC NE WS	版本
订货号	1718411044	TM-I, 插入式标记号, 12 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190348977	
数量	320 ST	
类型	TM-I 18 MC NE WS	版本
订货号	1718431044	TM-I, 插入式标记号, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 白色
GTIN (EAN)	4008190349011	
数量	320 ST	