

**PAC-CTLX-SD37-V5-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

预制PAC电缆能在PLC和PLC接口之间形成电气和逻辑联接。这些电缆具有下列组成部分：

- 厂商的PLC接插件。
- 多芯 LIYY 或 LY YCY 电缆 (带屏蔽), 截面积为 0.14 mm<sup>2</sup> 或 0.25 mm<sup>2</sup>。
- 扁平电缆接头、SUB-D 或 RSV, 连接到接口。电缆经自动连通性和绝缘性测试, 保证性能。

**通用订货数据**

订货号	2733490035
类型	<a href="#">PAC-CTLX-SD37-V5-3M5</a>
GTIN (EAN)	4099986604582
数量	1 items

**PAC-CTLX-SD37-V5-3M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

净重	1082 g
----	--------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

**通用参数**

电缆长度	3.5 m	基础材料	PVC
电缆	电缆 LiYCY	接口连接器	SUB-D FEMALE 37P
最小回路数	37 回路	电缆外径	12.4 - 1 mm
PLC 侧接连接器	ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P	导线压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>

**电气数据**

最大总电流	3 A	每路允许的最大电流	1 A
导线载流能力	300 pF/m	导线/屏蔽载流能力	300 pF/m

**分类**

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		