

ZQV 6N/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 橙色, 41 A, 回路数: 6, 间距 P（单位：mm）：8.00, 绝缘: 是, 宽度: 46.1 mm
订货号	2733950000
类型	ZQV 6N/6
GTIN (EAN)	4064675066699
数量	20 items

ZQV 6N/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3.1 mm	深度 (英寸)	0.122 inch
高度	34.11 mm	高度 (英寸)	1.3429 inch
宽度	46.1 mm	宽度 (英寸)	1.815 inch
净重	8.51 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-60 °C...85 °C
工作温度	-60 °C...130 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型 已插入的 防爆版 不

大小

间距 P (单位: mm) 8.00 mm

材料参数

基础材料 Wemid 颜色编码 橙色
阻燃等级符合 UL 94 V-0

通用的

回路数 6

额定数据

额定电压 400 V 额定电流 41 A

重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件。使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V。如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V。

分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		