


VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



匹配各种产品的齐全配件

通用订货数据

订货号	2735070000
类型	VPU LOCKING CLIP L
GTIN (EAN)	4050118816402
数量	10 items

VPU LOCKING CLIP L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	0.65 g		

温度

存储温度		环境温度	...70 °C
工作温度	-40 °C...70 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

IEC / EN 额定数据

最高频率	60 Hz	最低频率	50 Hz
集成备用保险丝	无		

通用参数

类型	锁钩	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
防护等级	IP20		

通用数据

防护等级	IP20	颜色编码	黑色
------	------	------	----

分类

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		