


**VPU LOCKING CLIP L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



匹配各种产品的齐全配件

**通用订货数据**

订货号	2735070000
类型	<a href="#">VPU LOCKING CLIP L</a>
GTIN (EAN)	4050118816402
数量	10 items

**VPU LOCKING CLIP L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	7.5 mm	深度 (英寸)	0.2953 inch
高度	13 mm	高度 (英寸)	0.5118 inch
宽度	17 mm	宽度 (英寸)	0.6693 inch
净重	0.65 g		

**温度**

存储温度		环境温度	...70 °C
工作温度	-40 °C...70 °C		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**IEC / EN 额定数据**

最高频率	60 Hz	最低频率	50 Hz
集成备用保险丝	无		

**通用参数**

类型	锁钩	类型	其他
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
防护等级	IP20		

**通用数据**

防护等级	IP20	颜色编码	黑色
------	------	------	----

**分类**

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		