

## SAIBGS-P-8A-8/10-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线,或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接,同样可以支持多导线联接。

## 通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<a href="#">2736560000</a>
类型	SAIBGS-P-8A-8/10-M12
GTIN (EAN)	4050118827842
数量	1 items

## SAIBGS-P-8A-8/10-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	23 g
----	------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 技术资料 可定制接插件

回路数	8	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	PA
最大电缆直径	10 mm	最小电缆直径	8 mm
最大压接面积	0.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.14 mm <sup>2</sup>
额定电压	60 V	额定电流	2 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	屏蔽连接	否
螺纹环材料	锌压铸		

## PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	8	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	镀金的
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50

## 标准

连接器标准	IEC 61076-2-101
-------	-----------------

## 分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案

