


## CC-DT 30/60 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



我们通过可检测标记号解决方案，为食品饮料行业的客户提供支持，确保在 HACCP 设计范畴中所要求的最高标准。由于加入金属衬芯，我们的可检测 MultiCard 能够可靠地通过金属探测器或 X 射线探测器得以识别。这样可以将生产流程中的产品污染风险降至最低。重要产品特性得到最大程度的安全保障，例如防腐蚀能力、或者更高的耐老化性能抵御室内区域紫外线辐射及热量。这些特性定期得以测试，并通过我们自己经过认证的实验室加以确认。不适合与食品直接接触。

- 可通过金属探测器或 X 射线探测器进行检测
- 通过蓝色的颜色进行视觉识别
- 防腐蚀金属衬芯
- 清晰持久的印刷图像
- 可提供不同的版本用于极其广泛的标记号要求

## 通用订货数据

版本	ClipCard, 设备标识牌, 30 x 60 mm, 蓝色
订货号	<a href="#">2737730000</a>
类型	CC-DT 30/60 K MC NE BL
GTIN (EAN)	4050118822878
数量	30 items

## CC-DT 30/60 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	1.2 mm	深度 (英寸)	0.0472 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	4.81 g		

## 温度

工作温度范围 -40...60 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.038 kg CO2 eq.	

## 通用数据

粘胶剂	双面胶		
类型	插拔式		
宽度	60 mm		
阻燃等级符合 UL 94	HB		
最大工作温度	60 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	蓝色		
卤素	不		
基础材料	聚酰胺 66		
打印标志	空白		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
依照 Rondotest 可检测	4.7 mm Al		
推荐使用的工业	食品加工行业		
适用的打印机	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers		
工作温度范围	-40...60 °C		

## 设备标记号

卤素 不

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		



## CC-DT 30/60 K MC NE BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 附件



我们通过可检测标记号解决方案，为食品饮料行业的客户提供支持，确保在 HACCP 设计范畴中所要求的最高标准。由于加入金属衬芯，我们的可检测 MultiCard 能够可靠地通过金属探测器或 X 射线探测器得以识别。这样可以将生产流程中的产品污染风险降至最低。重要产品特性得到最大程度的安全保障，例如防腐蚀能力、或者更高的耐老化性能抵御室内区域紫外线辐射及热量。这些特性定期得以测试，并通过我们自己经过认证的实验室加以确认。不适合与食品直接接触。

- 可通过金属探测器或 X 射线探测器进行检测
- 通过蓝色的颜色进行视觉识别
- 防腐蚀金属衬芯
- 清晰持久的印刷图像
- 可提供不同的版本用于极其广泛的标记号要求

## 通用订货数据

类型	CC-DT-H 30/60 BL	版本
订货号	<a href="#">2737760000</a>	ClipCard, 附件, 30 x 63.8 mm, 蓝色
GTIN (EAN)	4064675211792	
数量	10 ST	