

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ²
订货号	2740900000
类型	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
数量	1 items

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	550 mm	深度 (英寸)	21.6535 inch
高度	440 mm	高度 (英寸)	17.3228 inch
宽度	415 mm	宽度 (英寸)	16.3386 inch
净重	40000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

剥线/压接机器

剥线范围	6 - 10 mm ² (可选 4 mm ²) / AWG 10-8 (可选 AWG 12)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 3 s	压接	梯形
管状端头 最大横截面	10 mm ²	管状端头 最小横截面	6 mm ²
压接范围, 最大	10 mm ²	最小压接面积	6 mm ²
压接长度	8 - 18 mm	耗材	带塑料套
压缩空气连接	5 - 5.5 bar	电气联接	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com


散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4.0/18D GR	版本
订货号	9019190000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190141349	
数量	500 ST	
类型	H4.0/20D GR	版本
订货号	9019200000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190126575	
数量	500 ST	
类型	H4.0/26D GR	版本
订货号	9019210000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 灰色
GTIN (EAN)	4008190002336	
数量	100 ST	

导线额定截面积 **6.0 mm²**

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据


类型	H6.0/20 SW	版本
订货号	0533500000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190183905	
数量	100 ST	
类型	H6.0/26 SW	版本
订货号	0565700000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黑色
GTIN (EAN)	4008190026837	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件


www.weidmueller.com

导线额定截面积 10.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10.0/22 EB	版本
订货号	0534200000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4008190033460	
数量	100 ST	
类型	H10.0/28 EB	版本
订货号	0565800000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 象牙色
GTIN (EAN)	4008190138646	
数量	100 ST	

导线额定截面积 6.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6.0/20D GE	版本
订货号	9019220000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190151607	
数量	100 ST	
类型	H6.0/26D GE	版本
订货号	9019230000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190072117	
数量	100 ST	


CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

导线额定截面积 10.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10.0/22D R	版本
订货号	9019240000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190075385	
数量	100 ST	
类型	H10.0/28D R	版本
订货号	9019250000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 红色
GTIN (EAN)	4008190041410	
数量	100 ST	

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H4.0/18T OR	版本
订货号	9021100000	管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190061708	
数量	500 ST	
类型	H4.0/20T OR	版本
订货号	9021110000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190035754	
数量	500 ST	
类型	H4.0/26T OR	版本
订货号	9021120000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 橙色
GTIN (EAN)	4008190092825	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

导线额定截面积 6.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H6.0/20T GN	版本
订货号	9021130000	管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190111731	
数量	100 ST	
类型	H6.0/26T GN	版本
订货号	9021140000	管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 绿色
GTIN (EAN)	4008190022501	
数量	100 ST	

导线额定截面积 10.0 mm²

- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

类型	H10.0/22T BR	版本
订货号	9021150000	管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 棕色
GTIN (EAN)	4008190086886	
数量	100 ST	
类型	H10.0/28T BR	版本
订货号	9021160000	管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 棕色
GTIN (EAN)	4008190041915	
数量	100 ST	

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**配件 / 替换零件**

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	URS CA 100 DUO 4-6MM ²	版本
订货号	2769020000	
GTIN (EAN)	4064675026303	
数量	1 ST	
类型	URS CA 100 DUO 4-10MM ²	版本
订货号	2769030000	
GTIN (EAN)	4064675026310	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 3,49	版本
订货号	2007380000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	

自动化机器

- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	CA 100 DUO S	版本
订货号	2912430000	
GTIN (EAN)	4099986536005	自动化机器, 自动剥皮及压接装置
数量	1 ST	