

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

| 版本 | Automatic stripper and crimper, 6mm ² , 10mm ² |
|------------|--|
| 订货号 | <u>2740900000</u> |
| 类型 | CA 100 DUO |
| GTIN (EAN) | 4050118835700 |
| 数量 | 1 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 审批 | |
|----|--|
| | |

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

| 深 | 550 mm | 深度 (英寸) | 21.6535 inch |
|----|---------|-------------|--------------|
| 高度 | 440 mm | 高度 (英寸) | 17.3228 inch |
| 宽度 | 415 mm | | 16.3386 inch |
| 净重 | 40000 g | | |

环保产品合规

| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

剥线/压接机器

| 剥线范围 | 6 - 10 mm²(可选 4 mm²)/ AWG 10-8(可选 AWG 12) | 驱动 | 电控气动 |
|------------|---|------------|----------------------------------|
| 脉冲时间 | 约 3 s | 压接 | 梯形 |
| 管状端头 最大横截面 | 10 mm ² | 管状端头 最小横截面 | 6 mm ² |
| 压接范围,最大 | 10 mm ² | 最小压接面积 | 6 mm ² |
| 压接长度 | 8 - 18 mm | 耗材 | 带塑料套 |
| 压缩空气连接 | 5 - 5.5 bar | 电气联接 | 100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA |

分类

| ETIM 6.0 | EC002778 | ETIM 7.0 | EC002778 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 9.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 9.1 | 17-13-01-01 | ECLASS 10.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 12.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 13.0 | 17-13-01-01 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| 类型 | H4,0/18D GR | 版本 |
|------------|---------------|----------------------------|
| 订货号 | 9019190000 | 管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4008190141349 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H4,0/20D GR | 版本 |
| 订货号 | 9019200000 | 管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 灰色 |
| GTIN (EAN) | 4008190126575 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H4,0/26D GR | 版本 |
| 订货号 | 9019210000 | 管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 灰色 |
| | | |
| GTIN (EAN) | 4008190002336 | |

导线额定截面积 6.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

| 类型 | H6,0/20 SW | 版本 |
|------------|--------------------------|----------------------------------|
| 订货号 | 0533500000 | 管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4008190183905 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |
| 类型 | H6,0/26 SW | 版本 |
| 类型 订货号 | H6,0/26 SW 0565700000 | 版本 管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黑色 |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

导线额定截面积 10.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| 类型 | H10,0/22 EB | 版本 |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 订货号 | 0534200000 | 管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 象牙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190033460 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |
| 类型 | H10,0/28 EB | 版本 |
| 类型 订货号 | H10,0/28 EB 0565800000 | 版本 管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 象牙色 |
| | . , | |

导线额定截面积 6.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

| 类型 | H6,0/20D GE | 版本 |
|------------|---------------------------|----------------------------------|
| 订货号 | 9019220000 | 管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190151607 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |
| 类型 | H6,0/26D GE | 版本 |
| 类型 订货号 | H6,0/26D GE 9019230000 | 版本 管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 黄色 |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

导线额定截面积 10.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| 类型 | H10,0/22D R | 版本 |
|------------|---------------------------|----------------------------------|
| 订货号 | 9019240000 | 管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4008190075385 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |
| 类型 | H10,0/28D R | 版本 |
| 类型 订货号 | H10,0/28D R 9019250000 | 版本 管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 红色 |
| | | |

散包装



- 散装, 提供塑料袋包装DIN 颜色编码其他颜色编码

| 类型 | H4,0/18T OR | 版本 |
|------------|---------------|----------------------------|
| 订货号 | 9021100000 | 管状端头, 标准, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190061708 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H4,0/20T OR | 版本 |
| 订货号 | 9021110000 | 管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190035754 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 类型 | H4,0/26T OR | 版本 |
| 订货号 | 9021120000 | 管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190092825 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

导线额定截面积 6.0 mm²




- 散装, 提供塑料袋包装
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| 类型 | H6,0/20T GN | 版本 |
|------------|---------------------------|----------------------------------|
| 订货号 | 9021130000 | 管状端头, 标准, 14 mm, 12 mm, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4008190111731 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |
| 类型 | H6,0/26T GN | 版本 |
| 类型 订货号 | H6,0/26T GN 9021140000 | 版本 管状端头, 标准, 20 mm, 18 mm, 绿色 |
| | | |

导线额定截面积 10.0 mm²



- 散装, 提供塑料袋包装魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

通用订货数据

| 类型 | H10,0/22T BR | 版本 |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 订货号 | 9021150000 | 管状端头, 标准, 15 mm, 12 mm, 棕色 |
| GTIN (EAN) | 4008190086886 | |
| 数量 | 100 ST | |
| | | |
| 类型 | H10,0/28T BR | 版本 |
| 类型 订货号 | H10,0/28T BR 9021160000 | 版本 管状端头, 标准, 21 mm, 18 mm, 棕色 |
| | | |

6 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线,末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

| 类型 | AIMESA VRM 3,49 | 版本 |
|------------|----------------------------|--------------------|
| 订货号 | 2007380000 | 附件, 刀具组 |
| GTIN (EAN) | 4050118392753 | |
| 数量 | 1 ST | |
| | | |
| 类型 | CA 100 DUO S | 版本 |
| 类型 订货号 | CA 100 DUO S 2912430000 | 版本 自动化机器,自动剥皮及压接装置 |
| | | |