DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况,并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清 晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

版本	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P(单位: mm): 8.00 Weidmueller, 白色
订货号	<u>2748050000</u>
类型	DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40
GTIN (EAN)	4050118891485
数量	800 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
	- Д		
八八月日王王			
高度	5 mm	高度 (英寸)	0.1968 inch
宽度	8 mm	 宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	0.08 g		
温度			
工作温度范围	-40100 °C		
环保产品合规	,		,
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门 0,001 kg CO2 eq.		
通用数据			
trén去占	五古		
打印方向 金鹿	<u>垂直</u> 8 mm		
宽度 阻燃等级符合 UL 94	V-2		
虽然等级付点 OL 94 最大工作温度	100 °C		
取入工下교及 最小工作温度	-40 °C		
取小工下/温及 颜色编码	白色		
<u> </u>	 不		
^{질용} 基础材料			
至 <u>啊仍</u> 将	黑色		
打印标志	 计数		
每个包装单元的标记号数量	リダ 供电形式 MultiCard		
每种组合对应的标识牌数 每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Termina		did .
工作温度范围	-40100 °C		
立用/制造商 应用/制造商	Weidmueller		
连接器标记号			
间距P(单位:mm)	8.00 mm		
]]][]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

目录日期/图纸 2

数据信息页

DEK 5/8 PLUS FSZ 31-40



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





图纸

