

HDC MHD 12 MP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	信号模块, 250 V, 10 A, 回路数: 12, PUSH IN 带执行器, 插针式, 所需插槽数: 1
订货号	2748460000
类型	HDC MHD 12 MP
GTIN (EAN)	4050118890938
数量	1 items

HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E92202
cURus 证书号	E310075

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	36.3 mm	高度 (英寸)	1.4291 inch
宽度	34.1 mm	宽度 (英寸)	1.3425 inch
净重	21 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	12	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插针式
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	250 V	按照 UL/CSA 额定电压	600 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	4 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
所需插槽数	1		

安全接地数据

PE 连接类型	模块框架的螺钉联接
---------	-----------

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 16	额定连接下的裸线长度	8 mm
联接类型	PUSH IN 带执行器	导线最小压接面积 AWG	AWG 26
最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²

分类




ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸




HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	


HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	


HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B DA	版本	
订货号	2737020000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823073		
数量	1 ST		

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 16B AD	版本	
订货号	2737010000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118823066		
数量	1 ST		


HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	


HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件


带短导销



通用订货数据

类型	HDC MFGS 6B BA	版本	
订货号	2736900000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822267		
数量	1 ST		
类型	HDC MFGS 10B CA	版本	
订货号	2736920000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822281		
数量	1 ST		

带长导销



通用订货数据

类型	HDC MFGL 6B BA	版本	
订货号	2736980000	Frame	
GTIN (EAN)	4050118822908		
数量	1 ST		

HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MHD 12 FC	版本
订货号	1428850000	信号模块, 250 V, 10 A, 回路数: 12, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118233087	
数量	1 ST	
类型	HDC MHD 12 FP	版本
订货号	2748470000	信号模块, 250 V, 10 A, 回路数: 12, PUSH IN 带执行器, 插座, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890921	
数量	1 ST	