

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	电源模块, 30 V, 4 A, 回路数: 25, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	2748510000
类型	HDC MHS 25 FC
GTIN (EAN)	4050118890846
数量	5 items

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E92202
cURus 证书号	E310075

尺寸和重量

深	14.6 mm	深度 (英寸)	0.5748 inch
高度	30.65 mm	高度 (英寸)	1.2067 inch
宽度	34.2 mm	宽度 (英寸)	1.3465 inch
长度	14.6 mm	长度 (英寸)	0.5748 inch
净重	8.5 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	25	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插座
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	30 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	4 A	所需插槽数	1

安全接地数据

PE 连接类型	模块框架的螺钉联接
---------	-----------

版本

导线最大压接面积 AWG	AWG 28	联接类型	冷压联接
导线最小压接面积 AWG	AWG 20	最大压接面积	0.5 mm ²
最小压接面积	0.08 mm ²		

信号连接

混合式接插件的额定电压 (DIN EN 61984)	30 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	4 A		

电源连接

额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV		
根据导线直径确定的拧紧力矩最大值	最小压接面积	0.08 mm ²	

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

根据电缆直径确定的剥离长度	最大压接面积	0.5 mm ²
	电缆直径, 最小值	2.2 mm
	剥线长度	4.20 mm

分类



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MHS 25 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

D-SUB 压接接头



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC C HS SM0.08-0.12 AU	版本
订货号	2748710000	插针式, 金的, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890556	
数量	100 ST	
类型	HDC C HS SM0.2-0.5 AU	版本
订货号	2748700000	插针式, 金的, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890709	
数量	100 ST	
类型	HDC C HS BM0.08-0.12 AU	版本
订货号	2748730000	插座, 金的, 0.08 - 0.12 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890549	
数量	100 ST	
类型	HDC C HS BM0.2-0.5 AU	版本
订货号	2748720000	插座, 金的, 0.2 - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118890631	
数量	100 ST	