


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	数据模块, 50 V, 10 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 2
订货号	2748560000
类型	HDC MEMC 2 MC
GTIN (EAN)	4050118890730
数量	2 items

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
UR 证书号 E92202

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	34 mm	高度 (英寸)	1.3386 inch
宽度	34.2 mm	宽度 (英寸)	1.3465 inch
净重	7.1 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

回路数	2	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	插针式
过压等级	III	污染等级	3
基础材料	聚碳酸酯	系列	ModuPlug
额定电压 (DIN EN 61984)	50 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	10 A	所需插槽数	2

安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

版本

联接类型	冷压联接	最大压接面积	2.5 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²		

分类


ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MBUS HD 1 M	版本
订货号	2748630000	数据使用, 50 V, 10 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890693	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HD 4 M	版本
订货号	2748590000	数据使用, 50 V, 10 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890723	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HE 1 M	版本
订货号	2748610000	数据使用, 50 V, 16 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890822	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HS 8 M	版本
订货号	2748650000	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890716	
数量	1 ST	

屏蔽板 MEMC



除了重载接插件，RockStar® 还包含相应的附件，确保有效、可行和安全的系统布线，例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件

通用订货数据

类型	HDC MEMC ADP	版本
订货号	2748740000	Shield bus
GTIN (EAN)	4050118890624	
数量	1 ST	


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型




通用订货数据

类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	

类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	

带短导销



通用订货数据

类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	

类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	


HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

标准型



通用订货数据

类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	

HDC MEMC 2 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MEMC 2 FC	版本	
订货号	2748570000	数据模块, 50 V, 10 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 2	
GTIN (EAN)	4050118890587		
数量	2 ST		