数据信息页

HDC C COAX 50 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

	·		
版本	插座, 金的, 0.14 - 2.5 mm²		
订货号	<u>2748660000</u>		
类型	HDC C COAX 50 F		
GTIN (EAN)	4050118890679		
数量	10 items		

HDC C COAX 50 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批					
认证	CE				
ROHS	—————————————————————————————————————				
尺寸和重量					
八寸相至至					
	2.15 g				
温度					
温 及					
温度限值	-55 °C 135 °C				
环保产品合规					
A Indb-	A 10				
RoHS 合规状态	合规,有例外				
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40				
通用参数					
插针直径 Ø	4.8 mm	额定连接下的裸线长度	2 mm		
联接类型	焊接联接	 设计应用	COAX		
颜色编码	金制	 最大压接面积	2.5 mm ²		
最小压接面积	0.14 mm ²	 表面处理	金的		
插拔次数	≥ 500	 型号	插座		
基础材料	铜合金	 系列	ModuPlug		
生产流程	车削的	导线压接面积	0.14 - 2.5 mm ²		
分类					
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796		
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796		
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04		
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04		
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04		
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04		

27-44-02-04

ECLASS 15.0

目录日期/图纸 2

HDC C COAX 50 F



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

CTX / HTG / HTX



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型 HTG 174 订货号 <u>9012410000</u>

GTIN (EAN) 4008190009434

数量 1 ST

版本

压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接

电气模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案, 能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型 HDC MCOAX 4 FC 版 订货号 <u>2748550000</u> 梅

GTIN (EAN) 4050118890747

数量 5 ST

版本

模块, 48 V, 1.5 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1

目录日期/图纸 3