

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	插座, 金的, 0.14 - 0 mm ²
订货号	2748660000
类型	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
数量	10 items

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

2.15 g

温度

温度限值

-55 °C ... 135 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø

4.8 mm

额定连接下的裸线长度

2.5 mm

联接类型

焊接联接

设计应用

COAX

颜色编码

金制

最大压接面积

0 mm²

最小压接面积

0.14 mm²

表面处理

金的

插拔次数

≥ 500

型号

插座

基础材料

铜合金

系列

ModuPlug

生产流程

车削的

导线压接面积

0.14 - 0 mm²

分类

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

CTX / HTG / HTX



用于同轴电缆接头

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTG 174	版本	
订货号	9012410000	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接	
GTIN (EAN)	4008190009434		
数量	1 ST		

电气模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MCOAX 4 FC	版本	
订货号	2748550000	模块, 48 V, 1.5 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1	
GTIN (EAN)	4050118890747		
数量	5 ST		