

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械连接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	插针式, 金的
订货号	2748690000
类型	HDC C COAX 75 M
GTIN (EAN)	4050118890648
数量	10 items

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

长度	23 mm	长度 (英寸)	0.9055 inch
净重	2.4 g		

温度

温度限值	-55 °C ... 135 °C
------	-------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	4.8 mm	额定连接下的裸线长度	2.5 mm
联接类型	焊接联接	设计应用	COAX
颜色编码	金制	表面处理	金的
插拔次数	≥ 500	型号	插针式
基础材料	铜合金	生产流程	车削的

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C COAX 75 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**电气模块****灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MCOAX 4 MC	版本
订货号	2748540000	模块, 48 V, 1.5 A, 回路数: 4, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890754	
数量	5 ST	

CTX / HTG / HTX**用于同轴电缆接头**

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

通用订货数据

类型	HTX 188	版本
订货号	9011990000	压接工具, 端头的压接工具, 六角形压接
GTIN (EAN)	4008190026066	
数量	1 ST	