

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	插针式, 金的, 0.2 - 0.5 mm ²
订货号	2748700000
类型	HDC C HS SM0.2-0.5 AU
GTIN (EAN)	4050118890709
数量	100 items

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

长度	14 mm	长度 (英寸)	0.5512 inch
净重	0.15 g		

温度

温度限值 -55 °C ... 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	1 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 24
额定连接下的裸线长度	4 mm	联接类型	冷压联接
设计应用	DSUB	导线最小压接面积 AWG	AWG 20
最大压接面积	0.5 mm ²	最小压接面积	0.2 mm ²
表面处理	金的	插拔次数	≥ 200
型号	插针式	基础材料	铜合金
系列	ModuPlug	生产流程	车削的
导线压接面积	0.2 - 0.5 mm ²	触点材料	铜合金

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MGBT 8 FC	版本
订货号	2748530000	数据模块, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890839	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HS 8 F	版本
订货号	2748640000	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
数量	1 ST	

工具



紧凑

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	版本
订货号	3125010000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
数量	1 ST	

HDC C HS SM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型 REMOVAL TOOL HS

订货号 [3131280000](#)

GTIN (EAN) 4099987323819

数量 1 ST