

HDC C HS SMO.08-0.12 AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械连接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

版本	插针式, 金的, 0.08 - 0.12 mm ²
订货号	2748710000
类型	HDC C HS SMO.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
数量	100 items

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

0.17 g

温度

温度限值

-55 °C ... 130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

通用参数

插针直径 Ø	1 mm	导线最大压接面积 AWG	AWG 28
额定连接下的裸线长度	4 mm	联接类型	冷压联接
设计应用	DSUB	导线最小压接面积 AWG	AWG 24
最大压接面积	0.12 mm ²	最小压接面积	0.08 mm ²
表面处理	金的	插拔次数	≥ 500
型号	插针式	基础材料	铜合金
生产流程	车削的	导线压接面积	0.08 - 0.12 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**电气模块****灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MGBT 8 FC	版本
订货号	2748530000	数据模块, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118890839	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS HS 8 F	版本
订货号	2748640000	数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0
GTIN (EAN)	4050118890686	
数量	1 ST	

工具**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

类型	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	版本
订货号	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
数量	1 ST	
类型	HDC MBUS CL X/D0.09/0.5	版本
订货号	3125010000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4099987279550	
数量	1 ST	

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型 REMOVAL TOOL HS

版本

订货号 [3131280000](#)

GTIN (EAN) 4099987323819

数量 1 ST