

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械连接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

| | |
|------------|-----------------------------------|
| 版本 | 插座, 金的, 0.2 - 0.5 mm ² |
| 订货号 | 2748720000 |
| 类型 | HDC C HS BM0.2-0.5 AU |
| GTIN (EAN) | 4050118890631 |
| 数量 | 100 items |

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 长度 | 13.7 mm | 长度 (英寸) | 0.5394 inch |
| 净重 | 0.22 g | | |

温度

温度限值 -55 °C ... 130 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

通用参数

| | | | |
|------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| 插针直径 Ø | 1 mm | 导线最大压接面积 AWG | AWG 24 |
| 额定连接下的裸线长度 | 4 mm | 联接类型 | 冷压联接 |
| 设计应用 | DSUB | 导线最小压接面积 AWG | AWG 20 |
| 最大压接面积 | 0.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.2 mm ² |
| 表面处理 | 金的 | 插拔次数 | ≥ 200 |
| 型号 | 插座 | 基础材料 | 铜合金 |
| 系列 | ModuPlug | 生产流程 | 车削的 |
| 导线压接面积 | 0.2 - 0.5 mm ² | 触点材料 | 铜合金 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**电气模块****灵活**

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | HDC MGBT 8 FC | 版本 |
| 订货号 | 2748530000 | 数据模块, 50 V, 5 A, Cat. 6A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118890839 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MBUS HS 8 F | 版本 |
| 订货号 | 2748640000 | 数据使用, 50 V, 5 A, 回路数: 8, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 0 |
| GTIN (EAN) | 4050118890686 | |
| 数量 | 1 ST | |

工具**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| 类型 | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | 版本 |
| 订货号 | 2592650000 | Crimping tool for contacts |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC MBUS CL X/D0.09/0.5 | 版本 |
| 订货号 | 3125010000 | Locator for crimping tool |
| GTIN (EAN) | 4099987279550 | |
| 数量 | 1 ST | |

HDC C HS BM0.2-0.5 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型 REMOVAL TOOL HS

订货号 [3131280000](#)

GTIN (EAN) 4099987323819

数量 1 ST