

通用订货数据

版本	Dekafix, 端子标记, 8 x 12 mm, 间距 P (单位 : mm) : 12.00 Weidmueller, 白色
订货号	2748800000
类型	DEK 8/12 MC NE WS LRP
GTIN (EAN)	4064675060314
数量	300 items

DEK 8/12 MC NE WS LRP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	12 mm	宽度 (英寸)	0.4724 inch
净重	0.33 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

产品碳足迹	从摇篮到大门	0.002 kg CO2 eq.
-------	--------	------------------

通用数据

宽度	12 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Terminal marker	
工作温度范围	-40...100 °C	
应用/制造商	Weidmueller	

连接器标记号

间距 P (单位 : mm)	12.00 mm
----------------	----------

分类

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

