

## BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



尾部为 1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。  
一字螺丝刀刀头 (DIN 5264)

### 通用订货数据

版本	螺丝刀配件, 刀片宽度(B): 6.5 mm, 刀片长度: 70 mm, 刀片厚度 (A): 1.2 mm
订货号	<a href="#">2748950000</a>
类型	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
数量	5 items

## BIT E6,3 1,2X6,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

RoHS 一致

## 尺寸和重量

宽度	70 mm	宽度 (英寸)	2.7559 inch
净重	12 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述 一字刀头 0.4x2.5x70

## 螺丝刀

刀片宽度(B)	6.5 mm	刀片厚度 (A)	1.2 mm
形状	E 6.3 DIN 3126, 槽	刀片长度	70 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-04
ECLASS 15.0	21-04-42-04		