

## BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



尾部为1/4" 外六角形 (E6.3, DIN3126) , 直接卡入。  
十字槽刀头 Phillips-Recess 型 PH/DIN 5260, 1/4" E6.3  
DIN 3126

## 通用订货数据

版本	螺丝刀配件, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 70 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm, 十字槽刀片尺寸: 2
订货号	<a href="#">2748990000</a>
类型	BIT E6,3 PH2X70
GTIN (EAN)	4050118895186
数量	5 items

## BIT E6,3 PH2X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

宽度	70 mm	宽度 (英寸)	2.7559 inch
净重	14 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## PW6 技术数据

物品描述	十字刀头, Phillips, 尺寸 2
------	----------------------

## 螺丝刀

刀片宽度(B)	2 mm	刀片厚度 (A)	2 mm
形状	E 6.3 DIN 3126, 十字槽	大小	2
刀片长度	70 mm	十字槽刀片尺寸	2

## 分类

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		