数据信息页

SDIL 1,2X6,5X150K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理， 发蓝处理

通用订货数据

版本	螺丝刀, 刀片宽度(B): 6.5 mm, 150 mm, 刀片厚度(A): 1.2 mm
订货号	2749170000
类型	SDIL 1,2X6,5X150K
GTIN (EAN)	4050118895476
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2026-02-28T00:00:00+01:00

数据信息页

SDIL 1,2X6,5X150K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	

尺寸和重量

宽度	305 mm	宽度 (英寸)	12.0078 inch
直径	6.5 mm	净重	112 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	VDE绝缘的螺丝刀，刀头 1.2x6.5x150	类型	直

螺丝刀

刀片宽度(B)	6.5 mm	刀片厚度 (A)	1.2 mm
形状	槽	刀片长度	150 mm

分类

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		