

SDIS SLIM 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。
已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

版本	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6 mm
订货号	2749610000
类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4050118896350
数量	1 items

SDIS SLIM 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证

**尺寸和重量**

长度	205 mm	长度 (英寸)	8.0709 inch
直径	3.5 mm	净重	40 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	VDE绝缘的螺丝刀, 刀头 0.6x3.5x100, SlimLine	类型	直
------	--	----	---

螺丝刀

刀片宽度(B)	3.5 mm	刀片厚度 (A)	0.6 mm
形状	槽	刀片长度	100 mm

分类

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		