

## SDIS SLIM 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

## 通用订货数据

版本	装配工具, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 125 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm
订货号	<a href="#">2749630000</a>
类型	SDIS SLIM 1.0X5.5X125
GTIN (EAN)	4050118896374
数量	1 items

**SDIS SLIM 1.0X5.5X125**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

长度	240 mm	长度 (英寸)	9.4488 inch
直径	5.5 mm	净重	80 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	VDE绝缘的螺丝刀, 刀头 1.0x5.5x125, SlimLine	类型	直
------	--	----	---

螺丝刀

刀片宽度(B)	5.5 mm	刀片厚度 (A)	1 mm
形状	槽	刀片长度	125 mm

分类

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		