

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900，IEC 900。已通过 "GS"安全测试，组件已通过测试。Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl，槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

通用订货数据

版本	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
订货号	2749650000
类型	SDIK SLIM PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118896398
数量	1 items

SDIK SLIM PH1 X 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
净重	38.72 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘十字螺丝刀, 类型 Phillips, 尺寸 1, SlimLine	类型	直
------	---	----	---

螺丝刀

刀片宽度(B)	1 mm	形状	十字槽, 圆的
大小	1	刀片长度	80 mm
十字槽刀片尺寸	1		

分类

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		