

**SDIK PH1 X 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



 1000 V  
 IEC 60900

VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

**通用订货数据**

版本	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
订货号	<a href="#">2749890000</a>
类型	SDIK PH1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897098
数量	1 items

**技术数据**

**审批**

MAMID 认证



**尺寸和重量**

宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
净重	50 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	绝缘十字螺丝刀, 类型 Phillips, 尺寸 1	类型	直
------	-------------------------------	----	---

**螺丝刀**

刀片宽度(B)	1 mm	形状	Phillips, 圆的
大小	1	刀片长度	80 mm
十字槽刀片尺寸	1		

**分类**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		