



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO
8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

版本	螺丝刀, 刀片宽度(B): 2 mm, 100 mm, 刀片厚度 (A): 2
订货号	2749900000
类型	SDIK PH2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897203
数量	1 items

SDIK PH2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

宽度	220 mm	宽度 (英寸)	8.6614 inch
净重	95 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

物品描述	绝缘十字螺丝刀, 类型 Phillips, 尺寸 2	类型	直
------	-------------------------------	----	---

螺丝刀

刀片宽度(B)	2 mm	形状	Philips, 圆的
大小	2	刀片长度	100 mm
十字槽刀片尺寸	2		

分类

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		