

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



VDE 绝缘十字螺丝刀, Phillips, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, 传动轴符合 ISO 8764-PH, 高质软手柄

通用订货数据

版本	螺丝刀, 刀片宽度(B): 3 mm, 150 mm, 刀片厚度 (A): 3
订货号	2749910000
类型	SDIK PH3 X 150
GTIN (EAN)	4050118897210
数量	1 items

SDIK PH3 X 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

宽度	270 mm	宽度 (英寸)	10.6299 inch
净重	124.08 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

PW6 技术数据

物品描述	绝缘十字螺丝刀, 类型 Phillips, 尺寸 3	类型	直
------	-------------------------------	----	---

螺丝刀

刀片宽度(B)	3 mm	形状	Phillips, 圆的
大小	3	刀片长度	150 mm
十字槽刀片尺寸	3		

分类

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		