

**SDIPM PZ1 X 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



VDE 绝缘螺丝刀，用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件，DIN EN 60900, IEC 900。  
已通过 "GS" 安全测试，组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成，持续硬化处理，发蓝处理

**通用订货数据**

版本	螺丝刀, 刀片宽度(B): 1 mm, 80 mm, 刀片厚度 (A): 1
订货号	<a href="#">2749940000</a>
类型	SDIPM PZ1 X 80
GTIN (EAN)	4050118897241
数量	1 items

**SDIPM PZ1 X 80**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

MAMID 认证

**尺寸和重量**

宽度	185 mm	宽度 (英寸)	7.2835 inch
净重	40.48 g		

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**PW6 技术数据**

物品描述	绝缘十字螺丝刀, 类型 Pozidriv, 尺寸 1	类型	直
------	-------------------------------	----	---

**螺丝刀**

刀片宽度(B)	1 mm	形状	十字槽, 圆的
大小	1	刀片长度	80 mm
十字槽刀片尺寸	1		

**分类**

ETIM 8.0	EC000144	ETIM 9.0	EC000144
ETIM 10.0	EC000144	ECLASS 14.0	21-04-04-06
ECLASS 15.0	21-04-04-06		