



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。
已通过 "GS" 安全测试, 组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

版本	装配工具, 刀片宽度(B): 2 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 2 mm
订货号	2750030000
类型	SDIR 2 X 100
GTIN (EAN)	4050118897517
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-12-31T00:00:00+01:00

SDIR 2 X 100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



尺寸和重量

长度	215 mm	长度 (英寸)	8.4645 inch
直径	2 mm	净重	82.72 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

PW6 技术数据

类型	直
----	---

螺丝刀

刀片宽度(B)	2 mm	刀片厚度 (A)	2 mm
形状	四角头	大小	#2
刀片长度	100 mm		

分类

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		