

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片, 与插图相似



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 500 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 1 VA, 精度等级: 0.5, 钳式电流互感器
订货号	2753100000
类型	KCMA-28-500-1A-1VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896763
数量	1 items
厂商	MBS AG

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	59 mm	深度 (英寸)	2.3228 inch
高度	79.5 mm	高度 (英寸)	3.1299 inch
宽度	49 mm	宽度 (英寸)	1.9291 inch
净重	309 g		

温度

存储温度	工作温度	-5 °C...50 °C
------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	27.00 mm
安装位置	室内使用		

技术特性

电缆长度	2.5 m	防护等级	IP20
标称频率	50 Hz		

电气特性

精度等级	0.5	次级电流	0...1 A
负载	1 VA	初级电流	500 A

绝缘参数

精度等级	0.5
------	-----

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-28-500-1A-1VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

