

## KCMA-42-400-1A-2.5VA-0.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片, 与插图相似



### 改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

### 通用订货数据

版本	初级电流: 400 A, 最大次级电流: 1 A, 负载: 2.5 VA, 精度等级: 0.5, 钳式电流互感器
订货号	<a href="#">2753170000</a>
类型	KCMA-42-400-1A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896732
数量	1 items
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	69 mm	深度 (英寸)	2.7165 inch
高度	96 mm	高度 (英寸)	3.7795 inch
宽度	67 mm	宽度 (英寸)	2.6378 inch
净重	438 g		

温度

存储温度 工作温度 -5 °C...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	42.00 mm
安装位置	室内使用		

技术特性

电缆长度 0.5 m 防护等级 IP20

电气特性

精度等级	0.5	次级电流	0...1 A
负载	2.5 VA	初级电流	400 A

绝缘参数

精度等级 0.5

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

