

产品图片, 与插图相似



改装用电流互感器

特点：

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

通用订货数据

版本	初级电流: 300 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 2.5 VA, 精度等级: 1, 钳式电流互感器
订货号	2753230000
类型	KCMA-42-300-5A-2.5VA-1
GTIN (EAN)	4050118896251
数量	1 items
厂商	MBS AG

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	69 mm	深度 (英寸)	2.7165 inch
高度	96 mm	高度 (英寸)	3.7795 inch
宽度	67 mm	宽度 (英寸)	2.6378 inch
净重	362 g		

温度

存储温度 工作温度 -5 °C...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	42.00 mm
安装位置	室内使用		

技术特性

电缆长度 2.5 m 防护等级 IP20

电气特性

精度等级	1	次级电流	0...5 A
负载	2.5 VA	初级电流	300 A

绝缘参数

精度等级 1

分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

