

**KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**改装用电流互感器****特点：**

- 特别适合用于难以接近的地方
- 不必切割主导线
- 不必使用额外工具即可展开电流互感器

**通用订货数据**

版本	初级电流: 800 A, 最大次级电流: 5 A, 负载: 2.5 VA, 精度等级: 0.5, 钳式电流互感器
订货号	<a href="#">2753420000</a>
类型	KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5
GTIN (EAN)	4050118896220
数量	1 items
厂商	MBS AG

## KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	58 mm	深度 (英寸)	2.2835 inch
高度	198 mm	高度 (英寸)	7.7953 inch
宽度	155 mm	宽度 (英寸)	6.1024 inch
净重	1297 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-5 °C...40 °C
------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 带电导线的尺寸

导线类型	仅绝缘导体	圆导线	80.00 mm
导轨	80 x 120 mm	安装位置	室内使用

## 技术特性

电缆长度	0.5 m	防护等级	IP20
标称频率	50 Hz		

## 电气特性

精度等级	0.5	次级电流	0...5 A
负载	2.5 VA	初级电流	800 A

## 绝缘参数

标准	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	精度等级	0.5
----	--------------------------------------	------	-----

## 分类

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-8-800-5A-2.5VA-0.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

