

## LOGIC UNIT WCU 860S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块，即使在最极端的环境条件下，您也可监视、控制并调整您的进程。由此，WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用户易用性。图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和数字输入的灵活切换，以及数字输出。软件和硬件范围均可根据客户的具体需求相应扩展。

### 通用订货数据

版本	graphically programmable logic module, CAN interface, Mounting foot
订货号	<a href="#">2753440000</a>
类型	LOGIC UNIT WCU 860S
GTIN (EAN)	4064675265467

## LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	30 mm	深度 (英寸)	1.1811 inch
高度	93 mm	高度 (英寸)	3.6614 inch
宽度	45 mm	宽度 (英寸)	1.7716 inch
净重	129 g		

## 温度

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...60 °C
湿度	5 - 95% 相对湿度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1b14854c-41c7-4749-91cb-bc19c6779b10

## 通用数据

抗震性	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 10... 100 Hz	安装导轨已装备	TS 35
-----	--	---------	-------

## 电源

反向电路保护	是 (结合外部保险丝)
--------	-------------

## 系统数据

接口	TTL 232
----	---------

## 联接数据

联接类型	插拔式弹簧端子 (0.25 - 1.5 mm <sup>2</sup> )
------	--

## 分类

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

LOGIC UNIT WCU 860S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

图纸

www.weidmueller.com

