#### **HDC 24B DMDL 1LB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





特制压铸合金和多层表面密封工艺为HDC接线盒提供全面的保护。由不锈钢制成的巧妙设计的联锁系统这保证了长寿命,具有高的耐腐蚀性和抗冲击性。外壳互锁系统提供集成式安全性。我们获专利授权的独特弹簧系统为外壳互锁提供牢固的抓握力,防止意外打开。激光标记便于快速识别。每个外壳均带有永久性激光标记,以便快速指定和定位每个产品。Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X 外壳——您选择 IP 65 防护等级工业外壳时的首选。

#### 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁定,普通高度, 标准
订货号	<u>2758200000</u>
类型	HDC 24B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675008118
数量	1 items

## **HDC 24B DMDL 1LB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

### 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

#### 尺寸和重量

高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	43 mm	 宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	140 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sul	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0	dda3647412f		
化学抵抗力	材料	<b>丙酮</b>		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	钻孔油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	柴油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	乙醇		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	传动油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	液压油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	冷却剂		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	石油挥发油		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	汗液		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	高级汽油		
	化学抵抗力	有条件的耐受性		
	材料	水		
	化学抵抗力	有耐受性		
	材料	紫外		
	化学抵抗力	不稳定		
	材料	臭氧		
	化学抵抗力	不稳定		

#### 通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	 无

## 运行

外壳设计	插头盖板	锁定系统设计	端部锁定,普通高度
类型	标准		8
<u></u> 型号	盖	 密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	8

## 数据信息页

## **HDC 24B DMDL 1LB**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

分类	ŧ

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## **HDC 24B DMDL 1LB**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

