

HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



IP65

特制压铸合金和多层表面密封工艺为HDC接线盒提供全面的保护。由不锈钢制成的巧妙设计的联锁系统这保证了长寿命，具有高的耐腐蚀性和抗冲击性。外壳互锁系统提供集成式安全性。我们获专利授权的独特弹簧系统为外壳互锁提供牢固的抓握力，防止意外打开。激光标记便于快速识别。每个外壳均带有永久性激光标记，以便快速指定和定位每个产品。Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X 外壳——您选择 IP 65 防护等级工业外壳时的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
订货号	2758200000
类型	HDC 24B DMDL 1LB
GTIN (EAN)	4064675008118
数量	1 items

HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.6929 inch
净重	140 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f		
化学抵抗力	材料	丙酮	有耐受性
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	有耐受性
	化学抵抗力	柴油	有耐受性
	材料	乙醇	有耐受性
	化学抵抗力	传动油	有耐受性
	材料	液压油	有耐受性
	化学抵抗力	冷却剂	有耐受性
	材料	石油挥发油	有耐受性
	化学抵抗力	汗液	有耐受性
	材料	高级汽油	有条件的耐受性
	化学抵抗力	水	有耐受性
	材料	紫外	不稳定
	化学抵抗力	臭氧	不稳定
	材料		
	化学抵抗力		

通用参数

表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下
------	------	------	-------------

尺寸大小

进线	不
----	---

HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

运行

电缆接头尺寸	none	罩盖	带盖板
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	插头盖板
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	类型	标准
安装尺寸	8	进线	不
型号	盖	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	8

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 24B DMDL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

