


SET BSCZ/SSC 4.00/07/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 订货号 | 2761010000 |
| 类型 | SET BSCZ/SSC 4.00/07/90/3.2 SN BK SO |
| GTIN (EAN) | 4064675028161 |
| 数量 | 70 items |
| 包装 | 盒装 |

SET BSCZ/SSC 4.00/07/90/3.2 SN BK SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E60693

尺寸和重量

| | | | |
|----|----------|---------|-------------|
| 深 | 15.7 mm | 深度 (英寸) | 0.6181 inch |
| 高度 | 25.2 mm | 高度 (英寸) | 0.9921 inch |
| 宽度 | 29.03 mm | 宽度 (英寸) | 1.1429 inch |
| 净重 | 13.39 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 18d33292-e933-40ac-8dbe-4904ce2c4ae7 |

材料数据

| | | | |
|--------------|----------|----------------------|--------|
| 绝缘材料 | PA | 颜色编码 | 黑色 |
| 比色表 (相似) | RAL 9011 | Moisture Level (MSL) | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | 触点材料 | 铜合金 |
| 插针镀层 | 镀锡 | 最低操作温度 | -50 °C |
| 最高操作温度 | 120 °C | | |

额定数据符合 UL 1059 标准

| | | | |
|--------|-------------------|-----------|--------|
| 机构 | CURUS | cURus 证书号 | E60693 |
| 参见认证参数 | 规格为最大值, 详情参见认证证书。 | | |

包装

| | | | |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 包装 | 盒装 | VPE 长度 | 502.00 mm |
| VPE 宽度 | 389.00 mm | VPE 高度 | 220.00 mm |

额定数据符合 IEC 标准

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 额定电流, 最大回路数 (Tu = 20°C) | 13.5 A | 额定电流, 最小回路数 (Tu = 40°C) | 16.5 A |
| 额定电压值 (过电压等级II/污染等级2) | 600 V | 额定电压值 (过电压等级III/污染等级2) | 300 V |
| 额定冲击电压 (过压等级 II/污染等级2) | 4000 V | 额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2) | 4000 V |

重要注意事项

备注

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002643 | ETIM 9.0 | EC002643 |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 | | |

编制日期 07.03.2026 01:31:39 MEZ

目录日期 / 图纸