数据信息页

APG 6/3 MBB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	插头, 6 mm², 500 V, 30 A, 回路数: 3, 深褐
订货号	<u>2762340000</u>
类型	APG 6/3 MBB
GTIN (EAN)	4064675021346
数量	20 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

_	+LL
88	₩r.
т.	JIU

MAMID 认证





ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E60693

尺寸和重量

深	51 mm	深度 (英寸)	2.0079 inch
高度	27.5 mm	高度 (英寸)	1.0827 inch
宽度	24.3 mm	宽度 (英寸)	0.9567 inch
	28.64 g		

温度

最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

开放端	关闭的	安装方式	插入的

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A5	导线最大压接面积 AWG	AWG 8
连接方向	上方		12 mm
联接类型	PUSH IN	联接点数量	3
压接范围,最大	6 mm²	压接范围,最小	0.5 mm ²
螺丝刀口尺寸	1.0 x 5.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最大	带管状端 6 mm²	导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/1,最大	带管状端 6 mm²		带管状端 0.5 mm²
最大压接面积 软导线	6 mm²	最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²
接线截面积,多股线,最大	6 mm²	接线截面积,多股线,最小	0.5 mm ²
导线连接截面积,单股硬导线,	最大 6 mm ²	导线连接截面积,单股硬导线,	最小 0.5 mm²

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐	
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0	

系统特征值

必须的端板	无	电位数量	3
层数	1		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用的			
回路数	3	导线最大压接面积 AWG	AWG 8
导线最小压接面积 AWG	AWG 22	标准	符合 IEC 60947-7-1 标准
额定数据			
额定横截面	6 mm ²	额定电压 	500 V
额定直流电压	500 V	额定电流	30 A
最大电流	30 A	标准	符合 IEC 60947-7-1 标准
额定浪涌电压	8 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.31 W
过压等级	III	污染等级	3
额定数据(CSA)	,		
B.松皂土压按索和(CCA)	8 AWG	CCA 212T F	200039-80099474
导线最大压接面积(CSA)	300 V	CSA 认证号 	10 A
电压大小 D(CSA)		电流 大小 D (CSA)	IU A
最小导线横截面积(CSA)	22 AWG		
额定数据 (UL)			
最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	8 AWG	电压大小 D (cURus)	300 V
	E60693		22 AWG
cURus 证书号		最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	
最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	22 AWG	电流大小 D (cURus)	10 A
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	8 AWG		
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 3

数据信息页

APG 6/3 MBB


图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

插头







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装 配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强 了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

类型 APGLE 6 订货号 2762400000 GTIN (EAN)

4064675021407

数量 20 ST

类型 APGSR 6

2762390000 订货号 4064675021391 GTIN (EAN)

20 ST 数量

版本

锁定元件(端子), Wemid, 橙色

版本

减张力备件(端子), Wemid, 橙色

DEK 5/8



WS/DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材 料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌 的表面具有弹性,易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带 延伸,适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要,尤其 是在使用较长的接线端子时。另一优势:表面材料的印刷 效果出色,保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率, 标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固,印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料,易于安装
- 标签区域大,优化清晰度
- 独立于生产厂家, 因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型 **DEK-A 5/8 MM WS** 订货号 2448860000

版本

Dekafix, 端子标记, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, 白色

GTIN (EAN) 4050118462968 500 ST

编制日期 06.11.2025 03:34:14 MEZ

5 目录日期 / 图纸



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件 和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号,一步完成快速安装。高对比度的打印清 晰可见,并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定 制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们 标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 DEK 5/8 MC NE WS 订货号 1856740000 4032248400850 GTIN (EAN)

800 ST 数量

版本

Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位:mm): 8.00

Weidmueller, 白色

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符 合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型 SDS 1.0X5.5X150 2749380000 订货号 GTIN (EAN)

4050118895605

数量 1 ST 版本

螺丝刀, 刀片宽度(B): 5.5 mm, 刀片长度: 150 mm, 刀片厚度 (A): 1 mm

插头









魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强 了安全性, 避免受到环境影响。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 APGCE 订货号 <u>1514490000</u> 版本 编码元件(端子), Wemid, 橙色, 宽度: 3.3 mm

GTIN (EAN) 4050118321906

数量 50 ST