数据信息页

MCV APG 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	A-系列, 端板	
订货号	<u>2762380000</u>	
类型	MCV APG 6	
GTIN (EAN)	4064675021384	
数量	50 items	

MCV APG 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
			<u> </u>
深	41.8 mm	深度 (英寸)	1.6457 inch
深 高度	24.3 mm	 高度 (英寸)	0.9567 inch
	2.45 mm	 宽度 (英寸)	0.0965 inch
净重	0.5 g		
温度			
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C
其它技术参数			
+++ <i>-</i> -\/ <i>-</i> -\/			
带锁销 图 2 ***********************************	是	可卡装	是
固定类型	已制动的	安装方式	直接卡在导轨上
材料参数			
		1-11-	1 — 100
基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
分类			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01