数据信息页

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供品种齐全的各式传感器执行器电缆。 我们提供各种尺寸和长度的传感器以及总线和电子管电缆。 如果您找不到特定的产品或者合适长度的产品,请与我们联系。

通用订货数据

版本	总线线路, 回路数: 2, 100 m, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PVC, 卤素: 不
订货号	<u>2764910000</u>
类型	SAIH-PB-2X0.34-PVC-100
GTIN (EAN)	4064675031154
数量	1 items
包装	在塑料卷筒上

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

目批			
 IAMID 认证			
MAINID MIE	(€		
	(C C	ā	
ROHS	一致		
ママッション マップ			
くり作業主			
争重	60 g		,
不保产品合规			
doHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
电缆技术参数			
nuk la c	100	- 大 在 在	AT IES 会
电缆长度	100 m Yes		红紫色 无
	0.34 mm ²		
5线横截面积 *B		接线数量	2
·屏蔽	是		不
98	TPM, PVC	最小弯曲半径,可变	9 *直径
小弯曲半径,固定	18 x 电缆直径		PVC
焊接火花	无	颜色编码	红色, 绿色
扭强度	0 °/m	静止时的温度范围	-2070 °C
焊珠高温	无	移动中的温度范围	-560 °C
路数	2		7.8 mm ± 0.2 mm
3.缆电气属性			
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	其他		
电缆的机械和材料属性			
- >4-	V	₩. <i>4. 1</i> 0.τπ	VT 42 43 45
方油 卤素	Yes 不	 颜色编码 抗扭强度	红色, 绿色 0°/m
	<u> </u>		0 °/m
B缆结构			
∸套颜色	红紫色	接线数量	2
色缘	TPM, PVC		PVC
页色编码	红色, 绿色		
分类			
TIM 6 O	EC000830	ETIM 7.0	EC002240
TIM 6.0		ETIM 7.0	EC003249
TIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
TIM 10.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
CLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
CLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01
CLASS 13.0 CLASS 15.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01
	27-06-18-01		

2 目录日期 / 图纸