

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒提供品种齐全的各式传感器执行器电缆。我们提供各种尺寸和长度的传感器以及总线和电子管电缆。如果您找不到特定的产品或者合适长度的产品, 请与我们联系。

通用订货数据

版本	总线线路, 回路数: 2, 100 m, 带屏蔽: 是, LED: 不, 护套材料: PVC, 卤素: 不
订货号	2764910000
类型	SAIH-PB-2X0.34-PVC-100
GTIN (EAN)	4064675031154
数量	1 items
包装	在塑料卷筒上

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

60 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	100 m	护套颜色	红紫色
防油	Yes	适用于拖曳电缆	无
芯线横截面积	0.34 mm ²	接线数量	2
带屏蔽	是	卤素	不
绝缘	TPM, PVC	最小弯曲半径, 可变	9 * 直径
最小弯曲半径, 固定	18 x 电缆直径	护套材料	PVC
防焊接火花	无	颜色编码	红色, 绿色
抗扭强度	0 °/m	静止时的温度范围	-20...70 °C
耐焊珠高温	无	移动中的温度范围	-5...60 °C
回路数	2	外径	7.8 mm ± 0.2 mm

电缆电气属性

目录册

其他

电缆的机械和材料属性

防油	Yes	颜色编码	红色, 绿色
卤素	不	抗扭强度	0 °/m

电缆结构

护套颜色	红紫色	接线数量	2
绝缘	TPM, PVC	护套材料	PVC
颜色编码	红色, 绿色		

分类

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		