

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可为顾客定制提供合适的总线线路。所有总线电缆都适合于移动的场合应用，并可按米数购买。导线的颜色编码符合机械设计标准。M12 分配器联接盖具有相同的端子数，所以仅需要一种电缆。

按米购买总线电缆的优势：

- 特定长度
- 不浪费
- 无需存储不同长度的电缆
- 可提供指定长度的电缆。

通用订货数据

版本	传感器/执行器导线, 回路数: 11, 100 m, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	2764930000
类型	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031178
数量	1 items
包装	在塑料卷筒上

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 85.96 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	100 m								
护套颜色	黑色								
防油	Yes								
适用于拖曳电缆	是								
接线数量	11								
带屏蔽	无								
卤素	不								
绝缘	TPM								
加速度	5 m/s ²								
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径								
最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径								
弯曲循环	2 Mio								
导线横截面 (打印/在线)	3 x 0.75 mm ² + 8 x 0.34 mm ²								
传输速率	200 m/s								
护套材料	PUR								
外部覆层符合 UL AWM 样式	21198 (80 °C / 300 V)								
防焊接火花	无								
颜色编码	白色, 绿色, 黄色, 灰色, 粉色, 红色, 黑色, 紫色, 蓝色, 棕色, 绿/黄								
抗扭强度	0 °/m								
静止时的温度范围	-50...80 °C								
耐焊珠高温	无								
移动中的温度范围	-25...80 °C								
回路数	11								
外径	7.7 mm ± 0.3 mm								
颜色编码环 (导体横截面)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>导体横截面</td> <td>3 x 0.75 mm²</td> </tr> <tr> <td>颜色编码环</td> <td>蓝色</td> </tr> <tr> <td>导体横截面</td> <td>8 x 0.34 mm²</td> </tr> <tr> <td>颜色编码环</td> <td>白色</td> </tr> </tbody> </table>	导体横截面	3 x 0.75 mm ²	颜色编码环	蓝色	导体横截面	8 x 0.34 mm ²	颜色编码环	白色
导体横截面	3 x 0.75 mm ²								
颜色编码环	蓝色								
导体横截面	8 x 0.34 mm ²								
颜色编码环	白色								

分类

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		


SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

分解图纸



$3 \times 0,75 \text{ mm}^2 + 8 \times 0,34 \text{ mm}^2$

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**通用订货数据**

类型	SCREWTY M23	版本
订货号	1981560000	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
数量	1 ST	

Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能**适合任何工作的最佳工具**

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty®由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型	1/4" HANDGRIFF	版本
订货号	4294820000	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
数量	1 ST	