SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





魏德米勒可为顾客定制提供合适的总线线路。所有总线电缆都适合于移动的场合应用,并可按米数购买。导线的颜色编码符合机械设计标准。M12 分配器联接盖具有相同的端子数,所以仅需要一种电缆。

按米购买总线电缆的优势:

- 特定长度
- 不浪费
- 无需存储不同长度的电缆
- 可提供指定长度的电缆。

通用订货数据

	传感器/执行器导线, 回路数: 19,500 m, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	<u>2764960000</u>
类型	SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500
GTIN (EAN)	4064675031253
数量	1 items
包装	在胶合板卷筒上





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 63.37 g

环保产品合规

RoHS 合规状态合规,无例外REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

电缆长度	500 m
护套颜色	黑色
防油	Yes
适用于拖曳电缆	是
接线数量	19
	无
	不
	TPM
加速度	5 m/s ²
最小弯曲半径,可变	10 x 电缆直径
最小弯曲半径,固定	5 x 电缆直径
弯曲循环	2 Mio
导线横截面(打印/在线)	3 x 0.75 mm ² + 16 x 0.34 mm ²
传输速率	200 m/s
护套材料	PUR
外部覆层符合 UL AWM 样式	21198 (80 °C / 300 V)
线芯符合 UL AWM 样式	10493 (80 °C / 300 V)
防焊接火花	无
颜色编码	紫色, 红色, 灰色, 红色 / 蓝色, 绿色, 蓝色, 灰色 / 粉色, 白/绿, 白色 / 黄色, 白色 / 灰色, 黑色, 绿/黄, 棕色, Yellow / brown, 棕色 / 绿色, 白色, 黄色, 粉色, 灰色 / 棕色
 抗扭强度	0°/m
静止时的温度范围	-5080 °C
耐焊珠高温	
移动中的温度范围	-2580 °C
回路数	19
外径	9.1 mm ± 0.3 mm
颜色编码环(导体横截面)	导体横截面 3 x 0.75 mm ²
	颜色编码环 棕色
	导体横截面 16 x 0.34 mm²
	颜色编码环 黄色-棕色

分类

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06

数据信息页





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

数据信息页

SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

分解图纸



3 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



该Screwty®转接器用于定制M23圆形电缆插头和二次成型M23圆形插头的外部规格为26.2 ±0.3 mm的滚花螺母。 扭紧力矩为 2-2.5 Nm。

通用订货数据

类型 SCREWTY M23 版本

订货号 <u>1981560000</u> GTIN (EAN) 4032248677702

数量 1 ST

Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



1 ST

适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

数量

类型 1/4" HANDGRIFF 版本 订货号 <u>4294820000</u> Bolting tool GTIN (EAN) 4032248478279

编制日期 12.11.2025 09:08:08 MEZ

目录日期/图纸 5