

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可为顾客定制提供合适的总线线路。所有总线电缆都适合于移动的场所应用，并可按米数购买。导线的颜色编码符合机械设计标准。M12 分配器联接盖具有相同的端子数，所以仅需要一种电缆。

按米购买总线电缆的优势：

- 特定长度
- 不浪费
- 无需存储不同长度的电缆
- 可提供指定长度的电缆。

通用订货数据

版本	传感器/执行器导线, 回路数: 21, 100 m, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号	2764970000
类型	SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100
GTIN (EAN)	4064675031192
数量	1 items
包装	在胶合板卷筒上

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 168.8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)


电缆技术参数

电缆长度	100 m	
护套颜色	黑色	
防油	Yes	
适用于拖曳电缆	是	
接线数量	21	
带屏蔽	无	
卤素	不	
绝缘	TPM	
加速度	5 m/s ²	
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	
最小弯曲半径, 固定	5 x 电缆直径	
弯曲循环	2 Mio	
导线横截面 (打印/在线)	5 x 0.75 mm ² + 16 x 0.34 mm ²	
传输速率	200 m/s	
护套材料	PUR	
外部覆层符合 UL AWM 样式	21198 (80 °C / 300 V)	
线芯符合 UL AWM 样式	10493 (80 °C / 300 V)	
防焊接火花	无	
颜色编码	棕色, 蓝色, 红色, 黑色, 绿/黄, 白色, 绿色, 黄色, 灰色, 粉色, 紫色, 灰色 / 粉色, 红色 / 蓝色, 白/绿, 棕色 / 绿色, 白色 / 黄色, Yellow / brown, 白色 / 灰色, 灰色 / 棕色	
抗扭强度	0 °/m	
静止时的温度范围	-50...80 °C	
耐焊珠高温	无	
移动中的温度范围	-25...80 °C	
回路数	21	
外径	9.5 mm ± 0.3 mm	
颜色编码环 (导体横截面)	导体横截面	5 x 0.75 mm ²
	颜色编码环	棕色
	导体横截面	16 x 0.34 mm ²
	颜色编码环	白色

分类

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

分解图纸



5 x 0,75 mm² + 16 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-5X0,75-16X0,34-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



该Screwty®转接器用于定制M23圆形电缆插头和二次成型M23圆形插头的外部规格为 26.2 ± 0.3 mm的滚花螺母。扭紧力矩为 2-2.5 Nm。

通用订货数据

类型	SCREWTY M23	版本	
订货号	1981560000		Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702		
数量	1 ST		

Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型	1/4" HANDGRIFF	版本	
订货号	4294820000		Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279		
数量	1 ST		