

VG M25 EMV-4/15 MS 10-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



随着电子组件的灵敏度不断提高，电磁干扰频率不断提高，电缆接头需要在系统的屏蔽概念中发挥重要作用。这类EMC电缆接头采用360°筛查接线点，可屏蔽干扰频率。手指锁定密封件可提供出色的电缆保持和张力的释放效果，其旁边的电缆接头符合EN 62444的机械要求。专利设计让组装变得轻松快捷。

通用订货数据

版本	VG EMV GEN 4 (EMC 电缆接头, 带压接笼), 电缆接头, 直, M 25, 15, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K, 黄铜材质, 镀镍的
订货号	2766320000
类型	VG M25 EMV-4/15 MS 10-18
GTIN (EAN)	4064675027089
数量	25 items
交货状态	已取消

VG M25 EMV-4/15 MS 10-18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	43 mm	高度 (英寸)	1.6929 inch
净重	79 g		

温度

工作温度	-40 °C... 100 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

电缆接头认证号

电缆接头 (GERMLLOYD) 认证号	E-14047	DEF 验收条件	DNV, UL, cULus
----------------------	---------	------------	----------------

通用参数

最大电缆外径	18 mm	最小电缆外径	10 mm
带 GWDR 的承托类型	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	螺距	1.5 mm
卤素	是	压接范围, 减张力备件, 最大	14 mm
压接范围, 减张力备件, 最小	7 mm	AF 尺寸 1	30 mm
AF 尺寸 2	30 mm	AF 尺寸	30 mm
防护等级	IP66, IP68 - 5 bar (30分钟), IP69K	电缆接头	公制的, M 25
基础材料	黄铜材质, 镀镍的	密封件	CR
密封	NBR	螺纹 (外部)	M 25
螺纹长度	15 mm	防护等级 (UL)	Type 4X

分类

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		