

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





您的外围设备应配备更大的电源。借助我们新的 M12 接插件,超过 250 V 和 2 A 的电压不会出现任何问题。紧凑型 A-、K-、L-、S- 和 T-编码 M12 接插件用于传输最高 630 V 交流电或 60 V 直流电的电压以及 12 A 的电流。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	<u>2768330000</u>
类型	SAISWS-P-5L-8/13-M12
GTIN (EAN)	4064675042877
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证		1 11/
	<i>(</i>	· UK
	(()	CO

ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E307231

尺寸和重量

净重	46.06 a

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
HOLIO TIMINA	的自身小
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	L-coded
插针镀层	Au (Gold)	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	最大电缆直径	13 mm
最小电缆直径	8 mm	触点材料	CuZn
额定电压	63 V	额定电流	16 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100
污染等级	3	端头类型	公头
螺纹环材料	锌压铸		-40 +85 ° C
连接点截面积,最大值	2.5 mm ²		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	触点材料	CuZn
插针镀层	Au (Gold)	最大压接面积 软导线	2.5 mm²
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 100

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101	

分类

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



插针分配方案







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



