

**IE-PI-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

**通用订货数据**

版本	RJ45 插芯, 插头插芯RJ45 压接, PROFINET
订货号	<a href="#">2768720000</a>
类型	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

净重	3.4 g
----	-------

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

端口 1	Crimp	端口 2	RJ45
物品描述	插头插芯RJ45 压接	布线	PROFINET
颜色编码	其他	最小绝缘直径	1.3 mm
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)
插针镀层	镍, 镀金	连接线径, 硬导线	0.57...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 23...AWG 22	连接直径, 软导线	0.57...0.64 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 23...AWG 22	最大护套直径	7.5 mm
屏蔽	360度; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750		

## 通用标准

连接器标准	IEC 60603-7	通信附件的 UL 标准	UL 1863
IP 防护等级	IEC 60529		

## 电气特性

触点电阻	≤ 10 mΩ	电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小	≥ 1500 V AC/DC
介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	符合 IEEE 802.3af

## 重要注意事项

产品信息	RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件以及 HDC
------	--------------------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		